



Draaigrendelsluitingen

Sleutels en accessoires

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sleutel: gietzink of kunststof
Sleutel met kunststof greep:
vernikkeld staal en zwart ABS
kunststof
Platte sleutel: vernikkeld staal

Sleutel met kunststof greep



Platte sleutels

Sleutel CH751




Bestelnummer

Sleutel met kunststof greep CH751:
Per stuk: PK-10-10-05
Per paar: PK-10-01-05

Sleutel met kunststof greep R001:
Per stuk: PK-10-10-05-KR001
Per paar: PK-10-01-05-KR001

Platte sleutel:
Per paar: PK-10-01

Sleutels zink of nylon



H Kopvormen


- 2 3mm Dubbel baard
- 3 7mm Driehoek
- 4 7mm Vierkant
- 7 8mm Driehoek
- 8 8mm Vierkant gat
- 9 5mm Dubbel baard (alleen nylon)
- 10 8mm Vierkant bus (alleen zink versies)
- 11 Bellcore elektronisch
- 12 Bellcore 216 (alleen zink versies)
- 14 Spoorweg standaard (alleen zink versies)

F Oppervlakte-behandeling

- 1 Verzinkt
- 2 Zink
- 3 Zwart nylon

E3 - H - F

Nylon sleutels



H Kopvormen

- 19 6mm Driehoek
- 20 6mm Vierkant

E3 - H - 3

Kopvormen



2 3mm Dubbel baard



3 7mm Driehoek



4 7mm Vierkant



7 8mm Driehoek



8 8mm Vierkant gat



9 5mm Dubbel baard



10 8mm Vierkant bus



11 Bellcore elektronisch



12 Bellcore 216



14 Spoorweg standaard



19 6mm Driehoek





20 6mm Vierkant

Materiaal en oppervlaktebehandeling

RVS of gegalvaniseerd staal met
rubberen O-ring

Vlakke installatie beugel



A	Bestelnummer	Materiaal
6.6	E5-77-1-12	Gegalvaniseerd staal
6.6	E5-77-1-24	RVS 304

Gebruik de volgende formule om de totale **Pakketdikte** te berekenen: **Frame dikte + Gecomprimeerde afdichting - A**.
Gebruik de totale griplengte voor de sluitlip selectie in de betreffende tabellen.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.



Draaigrendelsluitingen

Sleutels en accessoires


Materiaal en oppervlaktebehandeling

Sluithaak: staal verzinkt

Opmerking

Niet te gebruiken met laag profiel sluiting

Sluithaak



Bestelnummer sluithaak	
E5-6200	Zonder stop
E5-6210	Stop voor draairichting met de klok mee
E5-6220	Stop voor draairichting tegen de klok in

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Afdichtingsring: Natuurlijk neopreen
Afdichtingskap: Zwart thermoplastisch elastomeer


Installatie

Om een goede afdichting te realiseren dienen 2 afdichtingsringen gebruikt te worden. Voeg de dikte van elke gecomprimeerde afdichting en accessoire toe aan de deurdikte


Bestelnummer

Zie tabel

Afdichtingskap



Afdichtingsring



Type	Bestelnummer	Pakketdikte formule aanpassing
Afdichtingsring	E5-17	Voeg 0.4 mm gecomprimeerde hoogte toe voor de deurdikte
Afdichtingskap	90-3	Voeg 2.3 mm toe aan de deurdikte

Materiaal en oppervlaktebehandeling

Beugel voor hangslot: Zwarte poedercoating, RVS
Handgreep: Zwart nylon

Installatie

Om een goede afdichting te realiseren dienen 2 afdichtingsringen gebruikt te worden. Voeg de dikte van elke gecomprimeerde afdichting en accessoire toe aan de deurdikte



Gebruik

De beugel voor hangslot en handgreep alleen te gebruiken bij sleutelbediende E5 sluitingen


Bestelnummer

Zie tabel


Handgreep



Beugel voor hangslot (rond)



Beugel voor hangslot (vierkant)



Type	Bestelnummer	Pakketdikte formule aanpassing
Beugel voor hangslot vierkant	E3-77-101-31	Voeg 2 mm toe aan deurdikte
Beugel voor hangslot rond	E3-77-102-31	Voeg 2 mm toe aan deurdikte
Handgreep	E5-18	Voeg 2.4 mm toe aan deurdikte

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.