

ONKENHOUT Trisert/Foamsert gereedschap



Elecarm koppelgestuurde schroevendraaier

Toelichting

Het aanbrengen van schroefdraad in kunststof is vaak een tijdrovende en daardoor kostbare bezigheid. De inserts met uitwendige draad –Triserts® en Foamserts®– en het Elecarm systeem kunnen de benodigde tijd aanzienlijk verminderen. Dit systeem biedt u:

Snelle plaatsing

De Elecarm plaatst inserts in 3 seconden. Bovendien zijn de bevestigers symmetrisch, wat het aanbrengen op het gereedschap vereenvoudigt.

Constance kwaliteit van de bevestiging


De Elecarm zorgt dat de insert bij elke beweging verticaal wordt ingebracht. De aandrijving slaat af bij een ingesteld koppel; dit zorgt voor een consistente plaatsing, zonder beschadigen van de schroefdraad.

Flexibiliteit

Vanwege de unieke, externe, snijdende schroefdraad worden Triserts® en Foamserts® toegepast in thermoplasten en -harders (zowel vezelversterkte als gevulde types), elastomeren en geschuimde kunststoffen.

Bestelnummer	Koppelbereik (Nm)	Snelheid (Rpm)	Voltage (Volt)
035EA1S-E3/A0.3	0,29 - 1,86	700 / 1000	32
035EA1S-E3/A1.0	0,98 - 2,94	900 / 1200	32
035EA1D-E4/A2.0	2,0 - 6,0	750 / 1000	40
035EA1D-E4/A4.0	4,0 - 12,0	660 / 880	40
035EA1L-E4/A8.0	8,0 - 25,0	250 / 350	40

Raadpleeg het selectiefilter voor het bepalen van de juiste Elecarm voor uw toepassing. Het installatiekoppel van een zelftappende Trisert of Foamsert insert wordt beïnvloed door: materiaalsoort, afmeting montagegat, wanddikte, plaats van het gat in de matrijs en omgevingstemperatuur. Het selectiefilter kan alleen worden gebruikt als richtlijn voor de selectie van Elecarm schroevendraaiers.



De inserts worden m.b.v. een Elecarm of een standaard schroefmachine uitgevoerd met het Onkenhout hulpstuk in het materiaal gedraaid.

ONKENHOUT hulpgereedschap						
Bestelnummer						
Hulpgereedschap compleet	Draadspil	Lager	Draadsoort	A	B	C
029EM3-01	029-L2-M3	029/TR/1	M3	19,0	9,0	16,0
029EM4-01	029-L2-M4		M4	19,0	11,0	25,0
029EM5-01	029-L2-M5	029/TR/2	M5	25,4	12,5	31,0
029EM6-01	029-L2-M6		M6	25,4	16,0	38,0
029EM8-01	029-L2-M8		M8	25,4	19,0	44,0
029EM10-01*	029-L2-M10	029/TR/3	M10	31,7	24,0	57,0

* 029EM10-01 heeft 5/16" AF zeskant en is niet geschikt voor gebruik met Elecarm schroevendraaier. Bestel voor Elecarm M10 hulpgereedschap 029EM10-114.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl
Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • www.beluma.be • info@beluma.be